

1959

电弧检验校正治具盒

多年来已有许多制造商受惠于华仪电子经典商品 SE 系列安规综合分析仪，帮助他们提升产品质量，严格把关电气安全。为确保测量质量始终如一，您可以搭配此治具盒进行电弧灵敏度校正，使出厂产品保持一致质量。除了做为 SE 系列的校正工具外，此治具盒也可做为电弧灵敏度的标准，用来确认各测试仪器的电弧侦测灵敏度是一致的。



产品特点

- 搭配 SE 系列进行电弧侦测功能校正，维持仪器精准度始终如一。
- 快速确认仪器电弧侦测功能，可做为安规设备日常检测工具。
- 作为各测试仪的电弧侦测标准工具，确保产线上的电弧侦测结果一致。
- 直觉化的操作设计能够快速上手，大幅提升检验效率。
- 机身仅有 3 公斤与紧凑的尺寸设计，不占作业空间。

| 1959 产品规格 | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------|------|
| 型号 | 1959 | | |
| 测试电压 | | | |
| 交流耐压, KVAC | 1.50 | | |
| 直流耐压, KVDC | 2.00 | | |
| 测试点 | | | |
| 误差规格 | 2% + 1mA | | |
| | PASS | CAL. | FAIL |
| ARC 1 电流值, mA | 24 | 25 | 26 |
| ARC 2 电流值, mA | 19 | 20 | 21 |
| ARC 3 电流值, mA | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| ARC 4 电流值, mA | 14 | 15 | 16 |
| ARC 5 电流值, mA | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| ARC 6 电流值, mA | 9 | 10 | 11 |
| ARC 7 电流值, mA | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| ARC 8 电流值, mA | 4 | 5 | 6 |
| ARC 9 电流值, mA | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 一般规格 | | | |
| 环境 | 0-40°C, 20-80%RH | | |
| 尺寸 (W x H x D), mm | 430 x 132 x 400 | | |
| 重量 | 3Kg (std accessories included) | | |
| 校正功能支持型号 | | | |
| SE 系列 (适用固件版本 V2.02.00 以上) | | | |
| 标准配件 | | | |
| 耐压测试线, 6ft, | x1 | | |
| 回路测试线, 6ft, | x1 | | |